

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.611

Poliamid tömszelence

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.611 - Poliamid tömszelence

A beépített szorítólamellák egyenletes feszítést és kábelkímélő húzóterhelés-mentesítést biztosítanak.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 2411.611
Előnyei	A csavarzat és az ellenanya egyben kapható, így megtakarítható a külön rendeléssel járó plusz munka, és kisebb raktárhely is elegendő. Szorítólamellák az egyenletes feszítés és a kábelkímélő húzóterhelés-mentesítés érdekében
Anyag	Poliamid 6 Tömítés: CR/NBR
Szín	RAL 7035
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 68 (5 bar, 30 min)
Méret	Magasság: 30 mm
Menet	M16 x 1,5
Menethossz	10 mm
Min. kábelátmérő	5 mm
Max. kábelátmérő	10 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-30 °C...100 °C
torque	2,5 Nm
Kulcsnyílás	22 mm
Méret	Menet: M16 x 1,5 Menethossz: 10 mm
Type rating az UL 50E szerint	Type 4X
Csomagolási egység	50 db
Nettó tömeg	0,5 kg
Bruttó tömeg	0,546 kg

Jellemzők

Vámtarifaszám	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Termékleírás	SZ Poliamid tömszelence M16x1,5

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CSA + CSAus UR + C-UR (recognized) VDE
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
