


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.641

Poliamid tömszelence

Állapot: 2026.04.14. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.641 - Poliamid tömszelence

A beépített szorítólamellák egyenletes feszítést és kábelkímélő húzóterhelés-mentesítést biztosítanak.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 2411.641
Előnyei	A csavarzat és az ellenanya egyben kapható, így megtakarítható a külön rendeléssel járó plusz munka, és kisebb raktárhely is elegendő. Szorítólamellák az egyenletes feszítés és a kábelkímélő húzóterhelés-mentesítés érdekében
Anyag	Poliamid 6 Tömítés: CR/NBR
Szín	RAL 7035
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 68 (5 bar, 30 min)
Méret	Magasság: 42 mm
Menet	M32 x 1,5
Menethossz	10 mm
Min. kábelátmérő	15 mm
Max. kábelátmérő	21 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-30 °C...100 °C
torque	12 Nm
Kulcsnyílás	36 mm
Méret	Menet: M32 x 1,5 Menethossz: 10 mm
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 4 Type 4X 12-es típus Type 13

Jellemzők

Csomagolási egység	15 db
Nettó tömeg	0,48 kg
Bruttó tömeg	0,503 kg
Vámtarifaszám	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Termékleírás	SZ POLYAMID TÖMSZELENCE M32x1,5

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK