

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.661

Poliamid tömszelence

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.661 - Poliamid tömszelence

A beépített szorítólamellák egyenletes feszítést és kábelkímélő húzóterhelés-mentesítést biztosítanak.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 2411.661
Előnyei	A csavarzat és az ellenanya egyben kapható, így megtakarítható a külön rendeléssel járó plusz munka, és kisebb raktárhely is elegendő. Szorítólamellák az egyenletes feszítés és a kábelkímélő húzóterhelés-mentesítés érdekében
Anyag	Poliamid 6 Tömítés: CR/NBR
Szín	RAL 7035
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 68 (5 bar, 30 min)
Méret	Magasság: 53,5 mm
Menet	M50 x 1,5
Menethossz	18 mm
Min. kábelátmérő	30 mm
Max. kábelátmérő	38 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-30 °C...100 °C
torque	12 Nm
Kulcsnyílás	60 mm
Méret	Menet: M50 x 1,5 Menethossz: 18 mm
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 4 Type 4X 12-es típus Type 13

Jellemzők

Csomagolási egység	5 db
Nettó tömeg	0,535 kg
Bruttó tömeg	0,541 kg
Vámtarifaszám	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Termékleírás	SZ POLYAMID TÖMSZ. M50x1,5 5db/cs

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK