

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.671

Poliamid tömszelence

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.671 - Poliamid tömszelence

A beépített szorítólamellák egyenletes feszítést és kábelkímélő húzóterhelés-mentesítést biztosítanak.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 2411.671
Előnyei	A csavarzat és az ellenanya egyben kapható, így megtakarítható a külön rendeléssel járó plusz munka, és kisebb raktárhely is elegendő. Szorítólamellák az egyenletes feszítés és a kábelkímélő húzóterhelés-mentesítés érdekében
Anyag	Poliamid 6 Tömítés: CR/NBR
Szín	RAL 7035
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 68 (5 bar, 30 min)
Méret	Magasság: 53 mm
Menet	M63 x 1,5
Menethossz	18 mm
Min. kábelátmérő	34 mm
Max. kábelátmérő	44 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-30 °C...100 °C
torque	25 Nm
Kulcsnyílás	65 mm
Méret	Menet: M63 x 1,5 Menethossz: 18 mm
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 4 Type 4X 12-es típus Type 13

Jellemzők

Csomagolási egység	3 db
Nettó tömeg	0,372 kg
Bruttó tömeg	0,375 kg
Vámtarifaszám	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Termékleírás	SZ POLYAMID TÖMSZ. M63x1,5 3db/cs

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK