

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.801

Sárgaréz tömszelence

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.801 - Sárgaréz tömszelence

A beépített szorítólamellák egyenletes feszítést és kábelkímélő húzóterhelés-mentesítést biztosítanak.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 2411.801
Előnyei	A csavarzat és az ellenanya egyben kapható, így megtakarítható a külön rendeléssel járó plusz munka, és kisebb raktárhely is elegendő. Szorítólamellák az egyenletes feszítés és a kábelkímélő húzóterhelés-mentesítés érdekében
Anyag	Sárgaréz Tömítés: CR/NBR
Felület	Nikkelezett
IP védelem az IEC 60 529 szerint	IP 68 (5 bar, 30 min)
Méret	Magasság: 22 mm
Menet	M12 x 1,5
Menethossz	6 mm
Min. kábelátmérő	3 mm
Max. kábelátmérő	6,5 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-40 °C...100 °C
torque	5,5 Nm
Kulcsnyílás	14 mm
Méret	Menet: M12 x 1,5 Menethossz: 6 mm
Type rating az UL 50E szerint	Type 4X
Csomagolási egység	15 db
Nettó tömeg	0,195 kg
Bruttó tömeg	0,222 kg

Jellemzők

Vámtarifaszám	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Termékleírás	SZ FÉM TÖMSZELENCE, M12x1,5 15 DB/CS

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UR + C-UR (recognized) VDE
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
