

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.811

# Sárgaréz tömszelence

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.811 - Sárgaréz tömszelence

A beépített szorítólamellák egyenletes feszítést és kábelkímélő húzóterhelés-mentesítést biztosítanak.

## Jellemzők

Cikkszám	SZ 2411.811
Előnyei	A csavarzat és az ellenanya egyben kapható, így megtakarítható a külön rendeléssel járó plusz munka, és kisebb raktárhely is elegendő. Szorítólamellák az egyenletes feszítés és a kábelkímélő húzóterhelés-mentesítés érdekében
Anyag	Sárgaréz Tömítés: CR/NBR
Felület	Nikkelezett
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 68 (5 bar, 30 min)
Méret	Magasság: 28 mm
Menet	M16 x 1,5
Menethossz	7 mm
Min. kábelátmérő	5 mm
Max. kábelátmérő	10 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-40 °C...100 °C
torque	9 Nm
Kulcsnyílás	20 mm
Méret	Menet: M16 x 1,5 Menethossz: 7 mm
Type rating az UL 50E szerint	Type 4X
Csomagolási egység	15 db
Nettó tömeg	0,3 kg
Bruttó tömeg	0,451 kg

# Jellemzők

---

Vámtarifaszám	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Termékleírás	SZ FÉM TÖMSZELENCE, M16x1,5 15 DB/CS

---

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	UR + C-UR (recognized) VDE
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK

---