

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.811

Sárgaréz tömszelence

Állapot: 2026.04.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.811 - Sárgaréz tömszelence

A beépített szorítólamellák egyenletes feszítést és kábelkímélő húzóterhelés-mentesítést biztosítanak.

Jellemzők

| | |
|-----------------------------------|---|
| Cikkszám | SZ 2411.811 |
| Előnyei | A csavarzat és az ellenanya egyben kapható, így megtakarítható a külön rendeléssel járó plusz munka, és kisebb raktárhely is elegendő. Szorítólamellák az egyenletes feszítés és a kábelkímélő húzóterhelés-mentesítés érdekében |
| Anyag | Sárgaréz Tömítés: CR/NBR |
| Felület | Nikkelezett |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 68 (5 bar, 30 min) |
| Méret | Magasság: 28 mm |
| Menet | M16 x 1,5 |
| Menethossz | 7 mm |
| Min. kábelátmérő | 5 mm |
| Max. kábelátmérő | 10 mm |
| Üzemi hőmérséklettartomány | -40 °C...100 °C |
| torque | 9 Nm |
| Kulcsnyílás | 20 mm |
| Méret | Menet: M16 x 1,5 Menethossz: 7 mm |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 4X |
| Csomagolási egység | 15 db |
| Nettó tömeg | 0,3 kg |
| Bruttó tömeg | 0,451 kg |

Jellemzők

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Vámtarifaszám | 74198090 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Termékleírás | SZ FÉM TÖMSZELENCE, M16x1,5 15 DB/CS |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | UR + C-UR (recognized) VDE |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |
