

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.861

Sárgaréz tömszelence

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.861 - Sárgaréz tömszelence

A beépített szorítólamellák egyenletes feszítést és kábelkímélő húzóterhelés-mentesítést biztosítanak.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 2411.861
Előnyei	A csavarzat és az ellenanya egyben kapható, így megtakarítható a külön rendeléssel járó plusz munka, és kisebb raktárhely is elegendő. Szorítólamellák az egyenletes feszítés és a kábelkímélő húzóterhelés-mentesítés érdekében
Anyag	Sárgaréz Tömítés: CR/NBR
Felület	Nikkelezett
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 68 (5 bar, 30 min)
Méret	Magasság: 52 mm
Menet	M50 x 1,5
Menethossz	9 mm
Min. kábelátmérő	27 mm
Max. kábelátmérő	38 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-40 °C...100 °C
torque	35 Nm
Kulcsnyílás	58 mm
Méret	Menet: M50 x 1,5 Menethossz: 9 mm
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 4 Type 4X 12-es típus Type 13

Jellemzők

Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	0,6 kg
Bruttó tömeg	0,678 kg
Vámtarifaszám	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Termékleírás	SZ FÉM TÖMSZELENCE, M50x1,5 2db/cs

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) VDE
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK