

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.871**

**Sárgaréz tömszelence**

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.871 - Sárgaréz tömszelence

A beépített szorítólamellák egyenletes feszítést és kábelkímélő húzóterhelés-mentesítést biztosítanak.

## Jellemzők

Cikkszám	SZ 2411.871
Előnyei	A csavarzat és az ellenanya egyben kapható, így megtakarítható a külön rendeléssel járó plusz munka, és kisebb raktárhely is elegendő. Szorítólamellák az egyenletes feszítés és a kábelkímélő húzóterhelés-mentesítés érdekében
Anyag	Sárgaréz Tömítés: CR/NBR
Felület	Nikkelezett
IP védelem az IEC 60 529 szerint	IP 68 (5 bar, 30 min)
Méret	Magasság: 54 mm
Menet	M63 x 1,5
Menethossz	14 mm
Min. kábelátmérő	34 mm
Max. kábelátmérő	44 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-40 °C...100 °C
torque	50 Nm
Kulcsnyílás	64 mm
Méret	Menet: M63 x 1,5 Menethossz: 14 mm
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 4 Type 4X 12-es típus Type 13

## Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,48 kg
Bruttó tömeg	0,498 kg
Vámtarifaszám	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Termékleírás	SZ sárgaréz tömszelence M63x1,5

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) VDE
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK