

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2412.210 Földelőpánt

Állapot: 2026.06.16. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2412.210 - Földelőpánt

Ónozott réz különböző hosszúságban és keresztmetszetben, rápréselt érintkezőhüvelyekkel, magas frekvencián megakadályozzák az áramkiszorítást, és egyidejűleg rendkívül rugalmas csatlakozási lehetőségeket kínálnak.



## Jellemzők

|                    |  |
|--------------------|--|
| Cikkszám           | SZ 2412.210  |
| Termékleírás       | Ónozott réz különböző hosszúságban és keresztmetszetben, rápréselt csatlakozóhüvellyel. A földelőpántok magas frekvencián megakadályozzák az áramkiszorítást, és egyidejűleg rendkívül rugalmas csatlakozási lehetőséget kínálnak. |
| Keresztmetszet     | 10 mm <sup>2</sup>   |
| Csatlakozás        | M6 – M6  |
| Megjegyzés         | Vegye figyelembe az adott szekrény- vagy házrendszer szerelési útmutatóját vagy védővezeték-brosúráját.  |
| Méret              | Hossz: 200 mm  |
| Csomagolási egység | 10 db  |
| Nettó tömeg        | 0,21 kg  |
| Bruttó tömeg       | 0,26 kg  |
| Vámtarifaszám      | 74198010   |
| ETIM 9             | EC000839   |
| ETIM 8             | EC000839   |
| ECLASS 8.0         | 27062302   |

# Jellemzők

---

Termékleírás

SZ FÖLDELŐPÁNT, 10 MM2, 10 DB/CS.

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)