

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2412.210 Földelőpánt

Állapot: 2026.04.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2412.210 - Földelőpánt

Ónozott réz különböző hosszúságban és keresztmetszetben, rápréselt érintkezőhüvelyekkel, magas frekvencián megakadályozzák az áramkiszorítást, és egyidejűleg rendkívül rugalmas csatlakozási lehetőségeket kínálnak.



Jellemzők

| | |
|--------------------|--|
| Cikkszám | SZ 2412.210 |
| Termékleírás | Ónozott réz különböző hosszúságban és keresztmetszetben, rápréselt csatlakozóhüvellyel. A földelőpántok magas frekvencián megakadályozzák az áramkiszorítást, és egyidejűleg rendkívül rugalmas csatlakozási lehetőséget kínálnak. |
| Keresztmetszet | 10 mm ² |
| Csatlakozás | M6 – M6 |
| Megjegyzés | Vegye figyelembe az adott szekrény- vagy házrendszer szerelési útmutatóját vagy védővezeték-brosúráját. |
| Méret | Hossz: 200 mm |
| Csomagolási egység | 10 db |
| Nettó tömeg | 0,21 kg |
| Bruttó tömeg | 0,26 kg |
| Vámtarifaszám | 74198010 |
| ETIM 9 | EC000839 |
| ETIM 8 | EC000839 |
| ECLASS 8.0 | 27062302 |

Jellemzők

Termékleírás

SZ FÖLDELŐPÁNT, 10 MM2, 10 DB/CS.

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)