

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2412.310 Földelőpánt

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2412.310 - Földelőpánt

Ónozott réz különböző hosszúságban és keresztmetszetben, rápréselt érintkezőhüvelyekkel, magas frekvencián megakadályozzák az áramkiszorítást, és egyidejűleg rendkívül rugalmas csatlakozási lehetőségeket kínálnak.



## Jellemzők

Cikkszám	SZ 2412.310
Termékleírás	Ónozott réz különböző hosszúságban és keresztmetszetben, rápréselt csatlakozóhüvellyel. A földelőpántok magas frekvencián megakadályozzák az áramkiszorítást, és egyidejűleg rendkívül rugalmas csatlakozási lehetőségeket kínálnak.
Keresztmetszet	10 mm <sup>2</sup>
Csatlakozás	M6 – M6
Megjegyzés	Vegye figyelembe az adott szekrény- vagy házrendszer szerelési útmutatóját vagy védővezeték-brosúráját.
Méret	Hossz: 300 mm
Csomagolási egység	10 db
Nettó tömeg	0,3 kg
Bruttó tömeg	0,359 kg
Vámtarifaszám	74198010
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302

# Jellemzők

---

Termékleírás

SZ FÖLDELÖPÁNT, 10 MM2, 300 MM

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)