

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2412.310

Földelőpánt

Állapot: 2026.04.06. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2412.310 - Földelőpánt

Ónozott réz különböző hosszúságban és keresztmetszetben, rápréselt érintkezőhüvelyekkel, magas frekvencián megakadályozzák az áramkiszorítást, és egyidejűleg rendkívül rugalmas csatlakozási lehetőségeket kínálnak.



Jellemzők

Cikkszám	SZ 2412.310
Termékleírás	Ónozott réz különböző hosszúságban és keresztmetszetben, rápréselt csatlakozóhüvellyel. A földelőpántok magas frekvencián megakadályozzák az áramkiszorítást, és egyidejűleg rendkívül rugalmas csatlakozási lehetőséget kínálnak.
Keresztmetszet	10 mm ²
Csatlakozás	M6 – M6
Megjegyzés	Vegye figyelembe az adott szekrény- vagy házrendszer szerelési útmutatóját vagy védővezeték-brosúráját.
Méret	Hossz: 300 mm
Csomagolási egység	10 db
Nettó tömeg	0,3 kg
Bruttó tömeg	0,359 kg
Vámtarifaszám	74198010
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302

Jellemzők

Termékleírás

SZ FÖLDELÖPÁNT, 10 MM2, 300 MM

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)