

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SZ 2433.010

## Fali rögzítőtartó

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2433.010 - Fali rögzítőtartó nemesacél AX-hez, nemesacél KX-hez

AX és KX nemesacél házak rögzítéséhez.

## Jellemzők

Cikkszám	SZ 2433.010
Termékleírás	AX és KX nemesacél házak rögzítéséhez.
Előnyei	Egyszerűen be kell akasztani a fali tartót egy előszerelt csavarra a falon A különböző szerelési pozíciók révén a fali rögzítés optimálisan a helyi adottságokhoz igazítható Igény esetén a tartó ellátható mutatós takarólapokkal is.
Anyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Egységcsomag	Fali rögzítőtartó Takarólapok Rögzítési segédanyagokkal együtt
Fal távolsága	20 mm
Megjegyzés	Higiéniai és (IP) védetség okokból kifolyólag a nemesacél házakon nincs furat a fali rögzítéshez.
Használható	Házípus: Rozsdamentes acél AX Nemesacél KX
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X 12-es típus
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	0,4 kg
Bruttó tömeg	0,42 kg
Vámtarifaszám	83025000

## Jellemzők

---

ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	SZ FALI RÖGZÍTŐFÜL, AX/KX-HEZ, NEMESACÉL 1.4301, faltávolság: 20 mm

## Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------