

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2435.000

Ergoform-S zárrendszer

Állapot: 2026.04.17. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2435.000 - Ergoform-S zárrendszer

Alternatív zárrendszerekre, pl. profilfélhenger, biztonsági betét stb. történő átalakításhoz.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 2435.000
Kivitel	Standard
Termékleírás	A kioldott fogantyút előre kell billenteni és a zár nyitásához elfordítani.
Anyag	Cink présöntvény
Felület	Porszórt
Szín	RAL 7035
Zár	Zár kivitel: Előkészítve "A" kivitelű zárbetétekhez, 40, ill. 45 mm teljes hosszúságú (DIN 18 252 szerinti) profilfélhengerek, 40 mm hosszú biztonsági és nyomógomb-betétek beépítéséhez
Megfelelő a következő háztípusokhoz	AE hárompontos zárral Alap AE hárompontos zárral AE fali ház 3 pontos zárral TP alsó részek TP álló pult ajtó TP univerzális pult AE nemesacél hárompontos zárral AE alapon, nemesacél hárompontos zárral Nemesacél állópult ajtó TE
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,5 kg
Bruttó tömeg	0,54 kg
Vámtarifaszám	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

Jellemzők

Termékleírás

SZ FOGANTYÚ, ERGOFORM-S, RAL7035