

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2435.400 AX Komfortfogantyú

Állapot: 2026.05.26. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2435.400 - AX Komfortfogantyú

A kioldott fogantyút előre kell billenteni és a zár nyitásához elfordítani.

Jellemzők

Cikkszám	AX 2435.400
Kivitel	Lakathoz, zárbetétekhez, profilfélhengerekhez
Termékleírás	A kioldott fogantyút előre kell billenteni és a zár nyitásához elfordítani.
Anyag	Cink présöntvény
Felület	Porszórt
Szín	RAL 7035
Zár	Zár kivitel: Előkészítve "A" kivitelű zárbetétekhez, 40, ill. 45 mm teljes hosszúságú (DIN 18 252 szerinti) profilfélhengerek, 40 mm hosszú biztonsági és nyomógomb-betétek beépítéséhez
Megfelelő a következő háztípusokhoz	AX 3 pontos zárrendszerrel TE TP alsó részek
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,53 kg
Bruttó tömeg	0,58 kg
Vámtarifaszám	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Termékleírás	AX KOMFORTFOGANTYÚ LAKATOKHOZ, ZÁRBETÉTEKHEZ, PROFILFÉLHENGEREKHEZ

Jóváhagyások

Jóváhagyások

DNV

UL + C-UL - FTTA