

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2459.500

Nyomáskiegyenlítő dugó

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2459.500 - Nyomáskiegyenlítő dugó

Poliamid nyomáskiegyenlítő dugó, beépített tömítőmembránnal, kifejezetten a változó klimatikus körülményeknek kitett (pl. kültéri) házakhoz.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 2459.500
Termékleírás	Ha a házat változó környezeti feltételek között használják, a nyomáskülönbségek miatt a zárt házakban kondenzvíz képződhet. Az nyomáskiegyenlítő dugóba integrált tömítőmembrán segítségével nagymértékben megakadályozhatók a nyomáskülönbségek, és így a kondenzátumképződés is. A membrán ezen felül a kívülről érkező nedvesség ellen is véd. A szennyeződés elleni védelem érdekében a beszerelés függőleges felületeken történik.
Műszaki adatok	Légáteresztés akár 120 l/ó, 70 mbar nyomáskülönbségnél M12 x 1,5 csatlakozó menet 4 mm-es anyagvastagságig szerelhető
Anyag	Poliamid
Szín	RAL 9005 szerű
Egységcsomag	Ellenanyával együtt
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 4 Type 4X
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 68 IP X8
Csomagolási egység	5 db
Nettó tömeg	0,015 kg
Bruttó tömeg	0,02 kg
Vámtarifaszám	39269097
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009

Jellemzők

ECLASS 8.0

27180715

Termékleírás

SZ NYOMÁSKIEGYENLÍTŐ DUGÓ (5 DB/CS)

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UR + C-UR (recognized)