


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2473.010

## Védőtető

Állapot: 2025.08.28. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2473.010 - Védőtető AX-hez

A lejtős esővédő tető megbízhatóan óvja a házat az esőtől és más, felülről érkező szennyeződéstől.



## Jellemzők

Cikkszám	AX 2473.010
Termékleírás	A lejtős esővédő tető megbízhatóan óvja a házat az esőtől és más, felülről érkező szennyeződéstől.
Anyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület	Egyirányú csiszolás, 240-es szemcsenagyság
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek	Dinamikus terhelés esetén felcsavarozható
Méret	Magasság: 37 mm
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X 12-es típus
Használható	Házípus: AX Szélesség: = 600 mm Mélység: = 210 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2.12

# Jellemzők

---

Bruttó tömeg	2.34
Vámtarifaszám	94039910
EAN	4028177938236
E-Number Sweden	E3465265
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------