

SZ 2482.730 - RJ45 beépíthető modul

Beépíthető csatlakozófelület-hosszabbító modul fali csatlakozással, hüvelytől hüvelyig vagy hüvelytől csatlakozódugóig.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 2482.730
Kivitel	RJ45 fali hüvely belső hüvelyen
Termékleírás	Csatlakozófelületek meghosszabbításához a ház belsejében – pl. ipari PC-k és kapcsolók esetében – egészen a ház külső oldaláig. A fali csatlakozásnak csak annyi helyre van szüksége, mint egy kapcsolónak.
Előnyei	Gyors hozzáférés karbantartási munkáknál A ház védettsége megmarad Az ellenanya belevágja önmagát a lakkozásba, így vezetőképes összeköttetés alakul ki Elveszíthetetlen védősapka
Anyag	Ház: Sárgaréz Fedél: alumínium Tömítés: Poliamid
Felület	Ház: nikkelezett Alumínium, eloxált
Falvastagság (max.)	1 - 6 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP67 zárt védősapkánál
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,048 kg
Bruttó tömeg	0,058 kg
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001121
ETIM 8	EC001121
ECLASS 8.0	27440390

Jellemzők

Termékleírás

Csatl.felület RJ45 (hüvely/hühely)1db/cs