

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.220 LED rendszer-világítótest

Állapot: 2026.05.26. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.220 - LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest - az első világítótest kifejezetten kapcsolószekrényekbe! A leginnovatívabb LED technológia visz még több fényt a legeldugottabb sarkokba is.



Jellemzők

Cikkszám	SZ 2500.220
Kivitel	dugalj nélkül
Előnyei	Optimális megvilágítás az egész kapcsolószekrényben Rácsíptethető, csavaros vagy mágneses rögzítéssel Megfelelő felszereltség minden alkalmazási lehetőséghez
Kivitel	90°-ban elforgatható dugaszösszekötő A fényeloszlás állítása
Anyag	Világítótest háza: extrudált alumínium Világítótest fedél: polikarbonát Világítótestvégek: PC-ABS
Szín	Ház: RAL 7016
Egységcsomag	Rögzítőcsavarokkal együtt
Névleges teljesítmény	11 W
Csatlakozási lehetőségek	Betáplálás, 2 pólusú Átmenő huzalozás, 2 pólusú Ajtóhelyzet-kapcsoló
Védelmi osztály	III (SELV)

Jellemzők

Világítótest szerelési mód	Csavarozás Csipeszrögzítés Mágneses rögzítés (tartozék)
Beépítési lehetőségek	Közvetlenül a szekrényprofilra 25 mm-es méretraszterben
Fényáram	900 lm
Fény színe	4000 K (semleges fehér)
Megjegyzés	A csatlakozó tartozékokat külön kell megrendelni
Méret	Szélesség: 437 mm Magasság: 75 mm Mélység: 23 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-20 °C...55 °C
Névleges üzemi feszültség	24 V (DC)
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 20
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,394 kg
Bruttó tömeg	0,54 kg
Vámtarifaszám	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Termékleírás	SZ VILÁGÍTÁS, 437mm, LED900, 24VDC

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CQC ENEC UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK