


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.530 Csatlakozóvezeték

Állapot: 2026.07.10. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.530 - Csatlakozóvezeték

A LED rendszer-világítótest időtakarékos és egyszerű csatlakoztatásához.

## Jellemzők

Cikkszám	SZ 2500.530
Kivitel	Átmenő huzalozás, 3 pólusú (aljzattal és csatlakozóval)
Termékleírás	A LED rendszer-világítótest időtakarékos és egyszerű csatlakoztatásához.
Szín	Narancssárga
Hossz	1 000 mm
AWG	AWG 16
Szabványok	Hálózati csatlakozóvezetékek: AVL2 Hálózati csatlakozódugó: ECBT2
Méret	Hossz: 1.000 mm
Névleges üzemi feszültség	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,15 kg
Bruttó tömeg	0,16 kg
Vámtarifaszám	85444290
ETIM 9	EC001576
ETIM 8	EC001576
ECLASS 8.0	27060402
Termékleírás	SZ ÁTKÖTŐ KÁBEL, AC, NARANCS, UL, 1m

## Jóváhagyások

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UR + C-UR (recognized)

---

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK