

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.630

Csatlakozótartozék egyedi konfekcionáláshoz

Állapot: 2026.05.28. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.630 - Csatlakozótartozék egyedi konfekcionáláshoz LED rendszer-világítótesthez, dugasz/aljzat

Dugaszolóaljzatok és dugaszok csatlakozóvezetékek egyedi konfekcionálásához.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 2500.630
Kivitel	3 pólusú csatlakozó
Cross-section, nominal	1,5 mm ²
Méret	Szélesség: 17,9 mm Magasság: 14 mm Mélység: 63,6 mm
Körvezetékek csatlakozása, egyeres	0,25 - 1,5 mm ²
Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozása, egyeres AWG	AWG 16 - AWG 22
Többeres körvezetékek csatlakoztatása	0,25 - 1 mm ²
Többeres körvezetékek csatlakoztatása	AWG 18 - AWG 22
Névleges üzemi feszültség	100 V - 240 V
Csomagolási egység	5 db
Nettó tömeg	0,05 kg
Bruttó tömeg	0,08 kg
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC002567
ETIM 8	EC000458
ECLASS 8.0	27440314

Jellemzők

Termékleírás

SZ dugasz/aljzat 3 pólusos, 100-240V

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UR + C-UR (recognized)

Magyarázatok

Gyártói nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK