

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AX 2503.020

## Fali rögzítőtartó

Állapot: 2026.06.28. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2503.020 - Fali rögzítőtartó acéllemez AX-hez, acéllemez KX-hez, AX IT-hoz, EL-hez

Optimális a fali házak kényelmes, egyszemélyes szereléséhez szűk helyeken is.



## Jellemzők

Cikkszám	AX 2503.020
Termékleírás	Optimális a fali házak kényelmes, egyszemélyes szereléséhez szűk helyeken is.
Előnyei	<p>Közvetlen felcsavarozás hátulról önmetsző csavarral a ház tartónyílásába</p> <p>Egyszerűen be kell akasztani a fali tartót egy előszerelt csavarra a falon</p> <p>A különböző szerelési pozíciók révén a fali rögzítés optimálisan a helyi adottságokhoz igazítható</p> <p>Az önmetsző csavaron kívül a tartó egy csavarral és anyával belülről is rögzíthető</p> <p>Kiegészítő rögzítési lehetőség anyával, dinamikus alkalmazások esetén</p>
Anyag	Acéllemez, horganyzott
Egységcsomag	Fali rögzítőtartó Takarólapok Rögzítési segédanyagokkal együtt
Fal távolsága	40 mm

## Jellemzők

Használható	Házípus: Acéllemez AX Acéllemez KX AX IT EL AX fali ház, 3 részes
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 4 12-es típus
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	0,56 kg
Bruttó tömeg	0,568 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	83025000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	SZ FALI RÖGZÍTŐFÜL, AX/KX-HEZ, faltávolság: 40 mm

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	DNV UL + C-UL - FTTA
--------------	-------------------------