

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2508.020

Fali rögzítőtartó

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2508.020 - Fali rögzítőtartó acéllemez AX-hez, acéllemez KX-hez, AX IT-hoz, EL-hez

Optimális a fali házak kényelmes, egyszemélyes szereléséhez szűk helyeken is.

Jellemzők

Cikkszám	AX 2508.020
Termékleírás	Optimális a fali házak kényelmes, egyszemélyes szereléséhez szűk helyeken is.
Előnyei	Közvetlen felcsavározás hátulról önmetsző csavarral a ház tartónyílásába Egyszerűen be kell akasztani a fali tartót egy előszerelt csavarra a falon A különböző szerelési pozíciók révén a fali rögzítés optimálisan a helyi adottságokhoz igazítható Az önmetsző csavaron kívül a tartó egy csavarral és anyával belülről is rögzíthető Kiegészítő rögzítési lehetőség anyával, dinamikus alkalmazások esetén
Anyag	Acéllemez, horganyzott
Egységcsomag	Fali rögzítőtartó Takarólapok Rögzítési segédanyagokkal együtt
Fal távolsága	20 mm
Használható	Házípus: Acéllemez AX Acéllemez KX AX IT EL AX fali ház, 3 részes
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 4 12-es típus
Csomagolási egység	4 db

Jellemzők

Nettó tömeg	0,44 kg
Bruttó tömeg	0,44 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	83025000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	SZ Fali rögzítőtartó acéllemez AX-hez, acéllemez KX-hez

Jóváhagyások

Jóváhagyások	DNV UL + C-UL - FTTA
--------------	-------------------------