


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2525.000

# Biztonsági hengerbetétek

Állapot: 2026.07.10. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2525.000 - Biztonsági hengerbetétek

Biztonsági hengerbetétek elforduló zárakhoz biztonsági hengerbetéttel, 3524 E zárszerkezettel.



## Jellemzők

Cikkszám	SZ 2525.000
Kivitel	C
Anyag	Cink présöntvény
Egységcsomag	2 kulccsal
Hossz	28,3 mm
Zár	Zárbetét: biztonsági hengerbetéttel, 3524 E zárszerkezet
Megfelelő a következő háztípusokhoz	AE elforduló zárral, 1.4301 nemesacél (AISI 304) Nemesacél állópult fedél
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,036 kg
Bruttó tömeg	0,037 kg
Vámtarifaszám	83016000
ETIM 9	EC000743
ETIM 8	EC000743

# Jellemzők

---

ECLASS 8.0

27409218

---

Termékleírás

BIZTONSÁGI CILINDER ZÁRBETÉT,Nemesacél