


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2525.000

Biztonsági hengerbetétek

Állapot: 2026.04.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2525.000 - Biztonsági hengerbetétek

Biztonsági hengerbetétek elforduló zárhoz biztonsági hengerbetéttel, 3524 E zárszerkezettel.



Jellemzők

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cikkszám | SZ 2525.000 |
| Kivitel | C |
| Anyag | Cink présöntvény |
| Egységcsomag | 2 kulccsal |
| Hossz | 28,3 mm |
| Zár | Zárbetét: biztonsági hengerbetéttel, 3524 E zárszerkezet |
| Megfelelő a következő háztípusokhoz | AE elforduló zárral, 1.4301 nemesacél (AISI 304) Nemesacél állópult fedél |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 0,036 kg |
| Bruttó tömeg | 0,037 kg |
| Vámtarifaszám | 83016000 |
| ETIM 9 | EC000743 |
| ETIM 8 | EC000743 |

Jellemzők

ECLASS 8.0

27409218

Termékleírás

BIZTONSÁGI CILINDER ZÁRBETÉT,Nemesacél