

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2533.100

Műanyag fogantyúk

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2533.100 - Műanyag fogantyúk elforduló zárakhoz

A normál zárbetét alternatívája, záróhenger-betéttel vagy anélkül. Alkalmazás az adott márka projektspecifikus anyagengedélyezési listái alapján.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 2533.100
Kivitel	A
Termékleírás	A normál zárbetét alternatívája, biztonsági hengerbetéttel vagy anélkül.
Anyag	Üvegszállal erősített poliamidból készült ház Zárófül: műanyag Tömítés: PU Szorítóelem: acéllemez, horganyzott
Szín	RAL 9011
Egységcsomag	Szállítás kulcs nélkül Műanyag fogantyú Tömítés Szorítóelem AX zárófül KX zárófül Rögzítőcsavar
Megjegyzés	Más zárszerkezetek külön rendelésre.
Zár	Zárbetét: Zár nélkül
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,065 kg
Bruttó tömeg	0,067 kg
Vámtarifaszám	39269097
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

Jellemzők

Termékleírás

SZ plastic handle for AX and KX, without lock cylinder insert