

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2534.100

# Profílfélhengeres zárbetét

Állapot: 2026.04.02. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2534.100 - Profilfélhengeres zárbetét AE-hez

Utólag rászerezhető valamennyi egyajtós és elforduló záras AE házra.

## Jellemzők

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Cikkszám                            | SZ 2534.100  |
| Termékleírás                        | Utólag beépíthető valamennyi egyajtós és elforduló záras szekrénybe. A takarólemezt a 40 mm ill. 45 mm teljes hosszúságú (DIN 18 252 szerint) profilfélhengerek zárják. További takarás védi a hengert a szennyeződéstől. A szekrény védettsége nem csökken. Szállítás profilfélhenger nélkül. |
| Anyag                               | Cink présöntvény   |
| Szín                                | RAL 7035   |
| Megjegyzés                          | 1.4404 (AISI 316L) nemesacél házakhoz és SZ 2304.000 elforduló zár használata esetén nem alkalmas.   |
| Az alábbi cikkszámokhoz             | 9785040<br>9785042   |
| Megfelelő a következő háztípusokhoz | AE elforduló zárral<br>AE falı ház elforduló zárral<br>Alap AE elforduló zárral  |
| Csomagolási egység                  | 1 db   |
| Nettó tömeg                         | 0,239 kg   |
| Bruttó tömeg                        | 0,257 kg   |
| Vámtarifaszám                       | 83016000   |
| ETIM 9                              | EC000327   |
| ETIM 8                              | EC000327   |
| ECLASS 8.0                          | 27409217   |
| Termékleírás                        | SZ PROFIL FÉHENGER ZÁR AE-HEZ,RAL 7035   |