


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2534.100

# Profílfélhengeres zárbetét

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2534.100 - Profilfélhengeres zárbetét AE-hez

Utólag rászerezhető valamennyi egyajtós és elforduló záras AE házra.

## Jellemzők

Cikkszám	SZ 2534.100
Termékleírás	Utólag beépíthető valamennyi egyajtós és elforduló záras szekrénybe. A takarólemezt a 40 mm ill. 45 mm teljes hosszúságú (DIN 18 252 szerint) profilfélhengerek zárják. További takarás védi a hengert a szennyeződéstől. A szekrény védettsége nem csökken. Szállítás profilfélhenger nélkül.
Anyag	Cink présöntvény
Szín	RAL 7035
Megjegyzés	1.4404 (AISI 316L) nemesacél házakhoz és SZ 2304.000 elforduló zár használata esetén nem alkalmas.
Az alábbi cikkszámokhoz	9785040 9785042
Megfelelő a következő háztípusokhoz	AE elforduló zárral AE falı ház elforduló zárral Alap AE elforduló zárral
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,239 kg
Bruttó tömeg	0,257 kg
Vámtarifaszám	83016000
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Termékleírás	SZ PROFIL FÉHENGER ZÁR AE-HEZ,RAL 7035