


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2534.500

Profílfélhengeres zárbetét

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2534.500 - Profilfélhengeres zárbetét AE-hez

Utólag rászerezhető valamennyi egyajtós és elforduló záras AE házra.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 2534.500
Termékleírás	Utólag beépíthető valamennyi egyajtós és elforduló záras szekrénybe. A takarólemezt a 40 mm ill. 45 mm teljes hosszúságú (DIN 18 252 szerint) profilfélhengerek zárják. További takarás védi a hengert a szennyeződéstől. A szekrény védettsége nem csökken. Szállítás profilfélhenger nélkül.
Anyag	Cink présöntvény
Szín	nikkelezett (matt)
Megjegyzés	1.4404 (AISI 316L) nemesacél házakhoz és SZ 2304.000 elforduló zár használata esetén nem alkalmas.
Az alábbi cikkszámokhoz	9785040 9785042
Megfelelő a következő háztípusokhoz	Nemesacél AE, elforduló zárral AE alapon, nemesacél elforduló zárral
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,23 kg
Bruttó tömeg	0,257 kg
Vámtarifaszám	83016000
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Termékleírás	SZ PROFIL FÉHENGER ZÁR AE-HEZ,ROZSDAMEN.