Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2535.000
Elforduló fogantyú

Állapot: 2026.10.31. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2535.000 - Elforduló fogantyú

A normál zárbetét alternatívája, biztonsági hengerbetéttel.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 2535.000
Kivitel	C
Anyag	Cink présöntvény
Egységcsomag	Tömítéssel együtt 2 kulccsal
Megjegyzés a cikkszámhoz	AE 1018.600 típushoz nem alkalmas
Zár	Zárbetét: biztonsági hengerbetéttel, 3524 E zárszerkezet
Megfelelő a következő háztípusokhoz	AE nemesacél elforduló zárral AE alapon, nemesacél elforduló zárral Nemesacél állópult fedél
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,13 kg
Bruttó tömeg	0,14 kg
Vámtarifaszám	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Termékleírás	T-FOGANTYÚS ZÁR C BIZTONSÁGI ZÁRRAL

© Rittal 2026