

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2537.000

Mini-komfortfogantyú

Állapot: 2026.03.06. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2537.000 - Mini-komfortfogantyú AE-hez elforduló zárral

Előkészítve a kereskedelemben kapható 40, ill. 45 mm hosszú profilfélhengerek, valamint 40 mm hosszúságú biztonsági és nyomógomb-betétek beépítéséhez.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 2537.000
Kivitel	profilfélhengerhez
Termékleírás	A zárbetétek és a kereskedelemben szokványos 40 ill. 45 mm-es profilfélhengerek, valamint biztonsági és nyomógomb-betétek beépítéséhez készült.
Anyag	Cink présöntvény
Szín	RAL 7035
Beépítési lehetőségek	Függőleges fogantyúfelszerelés 380 mm házszélességtől Vízszintes fogantyúfelszerelés 300 mm házszélességtől 500 mm házmagasságtól a mini komfortfogantyú az alsó zárési ponton csak vízszintesen szerelhető fel 600 mm házmagasságtól a mini komfortfogantyú az alsó zárési ponton 180°-kal elforgatva szerelhető fel függőlegesen
Megfelelő a következő háztípusokhoz	AE elforduló zárral AE fali ház elforduló zárral Alap AE elforduló zárral
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,559 kg
Bruttó tömeg	0,565 kg
Vámtarifaszám	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27189266
Termékleírás	SZ MINI AJTÓNYITÓ FOGANTYÚ AE-HEZ