

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2537.100

## AX mini-komfortfogantyú

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2537.100 - AX mini-komfortfogantyú

A kireteszelt fogantyút a zár nyitásához meg kell dönteni.



## Jellemzők

Cikkszám	AX 2537.100
Kivitel	Zárbetétekhez és profilfélhengerekhez
Termékleírás	A kioldott fogantyút előre kell billenteni és a zár nyitásához elfordítani. Előkészítve (a DIN 18 252 szerinti) profilfélhengerek és zárbetétek beépítéséhez előkészítve. ASSA és KESO/KABA kivitel, előkészítve profilfélhengerekhez.
Anyag	Cink présöntvény Műanyag
Felület	Porszórt
Szín	RAL 7035
Zár	Zár kivitel: Előkészítve "A" kivitelű zárbetétekhez, 40, ill. 45 mm teljes hosszúságú (DIN 18 252 szerinti) profilfélhengerek, 40 mm hosszú biztonsági és nyomógomb-betétek beépítéséhez
Megfelelő a következő háztípusokhoz	AX elforduló zár, acéllemez AX IT elforduló zárral KX E-Box VX részajtó CX álló pult CX pult felső-rész CX középső pultrész

## Jellemzők

---

Type rating az UL 50E szerint	Type 1 Type 3R Type 4 12-es típus
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,29 kg
Bruttó tömeg	0,3 kg
Vámtarifaszám	83024110
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27189266
Termékleírás	AX Mini komfortfogantyú, AX/KX-hez zárbetétekhez és profílfélgengerekhez

## Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	DNV UL + C-UL - FTTA
--------------	-------------------------