

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 2543.235 Kopoltyúlemezek

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 2543.235 - Kopoltyúlemezek

Konvekciós szellőztetéshez, utólag 4 csavarral könnyedén beszerelhető.

## Jellemzők

Cikkszám	SK 2543.235
Termékleírás	Konvekciós szellőztetéshez, utólag 4 csavarral könnyedén beszerelhető.
Anyag	Acéllemez
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret	Szélesség: 330 mm Magasság: 110 mm Mélység: 8 mm
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	1,568 kg
Bruttó tömeg	1,842 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000331
ETIM 8	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Termékleírás	KOPOLTYÚLEMEZ, 270MM, RAL7035, 4DB/CS