

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2560.010

Műanyag kábelbevezető lemezek

Állapot: 2025.12.08. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2560.010 - Műanyag kábelbevezető lemezek metrikus kikönnnyítéssel

Előnyomott lyukasztásokkal tömszelencékhez.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 2560.010
Termékleírás	Előnyomott lyukasztásokkal a tömszelencék számára. A standard bevezető lemezek tömítését kell használni.
Szín	RAL 7035
Megjegyzés	A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja
Metrikus előformált nyílások száma	2 x M12 2 x M20 3 x M25
Méret	Szélesség: 160 mm Mélység: 70 mm
Használható	Házípus: AE
Kábelbevezető lemez	Méret: 1
Üzemi hőmérséklettartomány	-40 °C...70 °C
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 55, szakszerű szerelés esetén
Number knockouts	2 2 3
Metric diameter	M12 M20 M25
Csomagolási egység	10 db
Nettó tömeg	0.51
Bruttó tömeg	0.605

Jellemzők

Vámtarifaszám	39269097
EAN	4028177550254
E-Number Sweden	E3404761
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421