

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.100

Fém kábelbevezető lemez

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.100 - Fém kábelbevezető lemez metrikus kikönnyítéssel

A tömszelencéhez való lyukakat egyszerűen üsse át egy csavarhúzóval, IP 66 védetség a szokásos pozícióban, alul végzett szerelés esetén.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 2562.100
Termékleírás	A tömszelencéhez való lyukakat egy csavarhúzó segítségével egyszerűen üsse át.
Anyag	Acéllemez
Szín	RAL 7035
Megjegyzés	A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja
Metrikus előformált nyílások száma	2 x M16 5 x M20 13 x M25 2 x M32 2 x M40
Méret	Szélesség: 339 mm Mélység: 149 mm
Használható	Házípus: AE
Kábelbevezető lemez	Méret: 4
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 66, hagyományos helyzetbe történő beépítés esetén, alul
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,5 kg
Bruttó tömeg	0,62 kg
Vámtarifaszám	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211

Jellemzők

ECLASS 8.0

27142421

Termékleírás

SZ KÁBELBEV.LAP,FÉM,KIKÖNNYÍTETT,4.MÉRET