

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.200

Műanyag bevezetőlemez

Állapot: 2026.04.18. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.200 - Műanyag bevezetőlemez metrikus kikönytyítéssel AX-hez

A tömszelencék számára kialakított kikönytyítéseknel a műanyagot egyszerűen át kell törni. A kiegészítő szögletes kikönytyítések és a megerősített váz a kábelátvezetés közvetlen, moduláris beépítését teszik lehetővé.



Jellemzők

| | |
|---|--|
| Cikkszám | SZ 2562.200 |
| Termékleírás | A tömszelencék számára kialakított kikönytyítéseknel a műanyagot egyszerűen át kell törni. A kiegészítő szögletes kikönytyítések és a megerősített váz a kábelátvezetés közvetlen, moduláris beépítését teszik lehetővé. |
| Anyag | Műanyag, UL 94-V0 szerint |
| Szín | RAL 7035 |
| Number of rectangular cutouts information | 1 db téglalap kikönytyítés 10 db kisméretű tömítőbetétet vesz fel |
| Number of rectangular cutouts | 3 |
| Megjegyzés | A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja |

Jellemzők

| | |
|------------------------------------|---|
| Metrikus előformált nyílások száma | 3 x M12 2 x M16 3 x M20 3 x M25 2 x M32 |
| Méret | Szélesség: 339 mm Mélység: 149 mm |
| Használható | Házípus: AX |
| Kábelbevezető lemez | Méret: 2 |
| Üzemi hőmérséklettartomány | -40 °C...80 °C |
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 66, szakszerű szerelés esetén |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1 12-es típus |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 0,3 kg |
| Bruttó tömeg | 0,332 kg |
| Vámtarifaszám | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Termékleírás | SZ műanyag kábelbevezető, AX-hez, metrikus kitörésekkel, 2-es méret |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL - FTTA |
|--------------|------------------|