

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.200

Műanyag bevezetőlemez

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.200 - Műanyag bevezetőlemez metrikus kikönytyítéssel AX-hez

A tömszelencék számára kialakított kikönytyítéseknel a műanyagot egyszerűen át kell törni. A kiegészítő szögletes kikönytyítések és a megerősített váz a kábelátvezetés közvetlen, moduláris beépítését teszik lehetővé.



Jellemzők

Cikkszám	SZ 2562.200
Termékleírás	A tömszelencék számára kialakított kikönytyítéseknel a műanyagot egyszerűen át kell törni. A kiegészítő szögletes kikönytyítések és a megerősített váz a kábelátvezetés közvetlen, moduláris beépítését teszik lehetővé.
Anyag	Műanyag, UL 94-V0 szerint
Szín	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 db téglalap kikönytyítés 10 db kisméretű tömítőbetétet vesz fel
Number of rectangular cutouts	3
Megjegyzés	A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja

Jellemzők

Metrikus előformált nyílások száma	3 x M12 2 x M16 3 x M20 3 x M25 2 x M32
Méret	Szélesség: 339 mm Mélység: 149 mm
Használható	Házípus: AX
Kábelbevezető lemez	Méret: 2
Üzemi hőmérséklettartomány	-40 °C...80 °C
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 66, szakszerű szerelés esetén
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,3 kg
Bruttó tömeg	0,332 kg
Vámtarifaszám	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Termékleírás	SZ műanyag kábelbevezető, AX-hez, metrikus kitörésekkel, 2-es méret

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------