

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.200

Műanyag bevezetőlemez

Állapot: 2026.04.24. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.200 - Műanyag bevezetőlemez metrikus kikönnnyítéssel AX-hez

A tömszelencék számára kialakított kikönnnyítéseknel a műanyagot egyszerűen át kell törni. A kiegészítő szögletes kikönnnyítések és a megerősített váz a kábelátvezetés közvetlen, moduláris beépítését teszik lehetővé.



Jellemzők

Cikkszám	SZ 2563.200
Termékleírás	A tömszelencék számára kialakított kikönnnyítéseknel a műanyagot egyszerűen át kell törni. A kiegészítő szögletes kikönnnyítések és a megerősített váz a kábelátvezetés közvetlen, moduláris beépítését teszik lehetővé.
Anyag	Műanyag, UL 94-V0 szerint
Szín	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 db téglalap kikönnnyítés 10 db kisméretű tömítőbetétet vesz fel
Number of rectangular cutouts	4
Megjegyzés	A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja

Jellemzők

Metrikus előformált nyílások száma	4 x M12 3 x M16 5 x M20 3 x M25 1 x M32 1 x M40
Méret	Szélesség: 447 mm Mélység: 149 mm
Használható	Házípus: AX
Kábelbevezető lemez	Méret: 3
Üzemi hőmérséklettartomány	-40 °C...80 °C
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 66, szakszerű szerelés esetén
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,42 kg
Bruttó tömeg	0,48 kg
Vámtarifaszám	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Termékleírás	SZ műanyag kábelbevezető, AX-hez, metrikus kitörésekkel, 3-as méret

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------