

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2564.300

# Műanyag bevezető lemez

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2564.300 - Műanyag bevezető lemez membránnal AX-hez

A műanyagot egy éles tárggyal át kell szúrni, majd a kábelt áthúzni rajta.

## Jellemzők

Cikkszám	SZ 2564.300
Termékleírás	Fúrja át egy hegyes tárggyal a műanyagot, és húzza át a kábelt.
Anyag	Műanyag, UL 94-V0 szerint
Szín	RAL 7035 szerű
Megjegyzés	A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja
Méret	Szélesség: 534 mm Mélység: 149 mm
Használható	Házípus: AX
Kábelbevezető lemez	Méret: 4
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 66, szakszerű szerelés esetén
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus
Kábelbevezetések száma és Ø (mm) min. - max.	28 x 5-11 48 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,7 kg
Bruttó tömeg	0,736 kg
Vámtarifaszám	39269097

## Jellemzők

---

ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Termékleírás	SZ műanyag kábelbevezető, AX-hez, membrános, 4-es méret

## Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------