

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2565.000 Földelőszalagok

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2565.000 - Földelőszalagok

Kifogástalan érintkezésű, biztonságos földelőkapcsolat kiépítéséhez: M6 és M8 földelőcsavarokhoz való gyűrűs kábelsarukkal, optimális hosszúságú, szerelésre előkészített.



## Jellemzők

Cikkszám	SZ 2565.000
Termékleírás	Kifogástalan érintkezésű, biztonságos földelőkapcsolat kiépítéséhez.
Előnyei	M6 és M8 gyűrűs kábelsarukkal, a földelőcsavarokkal kompatibilis Optimális hosszúságú, szerelésre előkészített
Keresztmetszet	16 mm <sup>2</sup>
Csatlakozás	M8 – M8
Beépítési lehetőségek	AX csatlakozási lehetőségek: ajtó/fedél: M8, ház: M8, szerelőlap: M8 VX csatlakozási lehetőségek: ajtó/fedél: M8, ház: M8, szerelőlap: M8, oldalfal: M8, fenéklemez: M8
Megjegyzés	Vegye figyelembe az adott szekrény- vagy házrendszer szerelési útmutatóját vagy védővezeték-brosúráját.
Méret	Hossz: 170 mm
Csomagolási egység	5 db
Nettó tömeg	0,15 kg
Bruttó tömeg	0,16 kg
Vámtarifaszám	85444290
ETIM 9	EC000839

# Jellemzők

---

ETIM 8

EC000839

---

ECLASS 8.0

27062302

---

Termékleírás

FÖLDELŐKÁBEL, 170 MM-ES, 16 MM<sup>2</sup>, 5DB/CS