

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2565.110 Földelőszalagok

Állapot: 2026.04.14. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2565.110 - Földelőszalagok

Kifogástalan érintkezésű, biztonságos földelőkapcsolat kiépítéséhez: M6 és M8 földelőcsavarokhoz való gyűrűs kábelsarukkal, optimális hosszúságú, szerelésre előkészített.



Jellemzők

Cikkszám	SZ 2565.110
Termékleírás	Kifogástalan érintkezésű, biztonságos földelőkapcsolat kiépítéséhez.
Előnyei	M6 és M8 gyűrűs kábelsarúval, a földelőcsavarokkal kompatibilis Optimális hosszúságú, szerelésre előkészített
Keresztmetszet	10 mm ²
Csatlakozás	M6 – M8
Beépítési lehetőségek	HD csatlakozási lehetőségek: ajtó/fedél: M6, ház: M6, szerelőlap: M8
Megjegyzés	Vegye figyelembe az adott szekrény- vagy házrendszer szerelési útmutatóját vagy védővezeték-brosúráját.
Méret	Hossz: 300 mm
Csomagolási egység	5 db
Nettó tömeg	0,17 kg
Bruttó tömeg	0,179 kg
Vámtarifaszám	85444290
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839

Jellemzők

ECLASS 8.0

27062302

Termékleírás

SZ FÖLDELŐVEZETÉK 300mm/10mm² 5DB/CS