

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2566.000 Földelőszalagok

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2566.000 - Földelőszalagok

Kifogástalan érintkezésű, biztonságos földelőkapcsolat kiépítéséhez: M6 és M8 földelőcsavarokhoz való gyűrűs kábelsarukkal, optimális hosszúságú, szerelésre előkészített.



Jellemzők

| | |
|-----------------------|--|
| Cikkszám | SZ 2566.000 |
| Termékleírás | Kifogástalan érintkezésű, biztonságos földelőkapcsolat kiépítéséhez. |
| Előnyei | M6 és M8 gyűrűs kábelsarukkal, a földelőcsavarokkal kompatibilis Optimális hosszúságú, szerelésre előkészített |
| Keresztmetszet | 25 mm ² |
| Csatlakozás | M8 – M8 |
| Beépítési lehetőségek | AX csatlakozási lehetőségek: ajtó/fedél: M8, ház: M8, szerelőlap: M8 VX csatlakozási lehetőségek: ajtó/fedél: M8, ház: M8, szerelőlap: M8, oldalfal: M8, fenéklemez: M8 |
| Megjegyzés | Vegye figyelembe az adott szekrény- vagy házrendszer szerelési útmutatóját vagy védővezeték-brosúráját. |
| Méret | Hossz: 170 mm |
| Csomagolási egység | 5 db |
| Nettó tömeg | 0,23 kg |
| Bruttó tömeg | 0,273 kg |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| ETIM 9 | EC000839 |

Jellemzők

| | |
|--------------|---|
| ETIM 8 | EC000839 |
| ECLASS 8.0 | 27062302 |
| Termékleírás | FÖLDELŐKÁBEL, 170mm, 25mm ² , 5DB/CS |
