

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2567.000 Földelőszalagok

Állapot: 2026.07.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2567.000 - Földelőszalagok

Kifogástalan érintkezésű, biztonságos földelőkapcsolat kiépítéséhez: M6 és M8 földelőcsavarokhoz való gyűrűs kábelsarukkal, optimális hosszúságú, szerelésre előkészített.



Jellemzők

Cikkszám	SZ 2567.000
Termékleírás	Kifogástalan érintkezésű, biztonságos földelőkapcsolat kiépítéséhez.
Előnyei	M6 és M8 gyűrűs kábelsarukkal, a földelőcsavarokkal kompatibilis Optimális hosszúságú, szerelésre előkészített
Keresztmetszet	4 mm ²
Csatlakozás	M8 – M8
Beépítési lehetőségek	AX csatlakozási lehetőségek: ajtó/fedél: M8, ház: M8, szerelőlap: M8 VX csatlakozási lehetőségek: ajtó/fedél: M8, ház: M8, szerelőlap: M8, oldalfal: M8, fenéklemez: M8
Megjegyzés	Vegye figyelembe az adott szekrény- vagy házrendszer szerelési útmutatóját vagy védővezeték-brosúráját.
Méret	Hossz: 300 mm
Csomagolási egység	5 db
Nettó tömeg	0,08 kg
Bruttó tömeg	0,092 kg
Vámtarifaszám	85444290
ETIM 9	EC000839

Jellemzők

ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Termékleírás	FÖLDELŐKÁBEL, 300 MM-ES, 4 MM ² , 5DB/CS
