

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2567.450

Bevezetőlemez, kétrészes, rugalmas szorítóprofillal

Állapot: 2026.06.16. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2567.450 - Bevezetőlemez, kétrészes, rugalmas szorítóprofillal AX-hez

Az osztott bevezető lemez egyszerű felszerelést tesz lehetővé a házra és sokféle beépítési lehetőséget kínál. A kábelek egyszerű bevezetéséhez házakba csatlakozóval vagy anélkül. Emellett különleges furatok biztosítanak a bevezetőlemezben a becsavarozáskor automatikus potenciálkiegyenlítést. Csavar, szorító és földelőkábel már nem szükséges.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 2567.450
Kivitel	Kétrészes
Anyag	Acéllemez
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés	A kábelbevezető lemez méretének hozzárendelését az adott házaknál találja >760 mm-es szekrény szélességbe történő beépítésnél 2 csomag szükséges
Méret	Szélesség: 436 mm Mélység: 221 mm
Használható	Házípus: AX
Az alábbi cikkszámokhoz	1260.000 1339.000 1360.000 1376.000 1059.000 1091.000 1116.000 1261.000
Kábelbevezető lemez	Méret: 7
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,4 kg

Jellemzők

Bruttó tömeg	1,46 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	5,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Termékleírás	SZ fém kábelbevezető lemez, kétrészes, AX típushoz, rugalmas szorítóprofilal, SzéxMé: 436x221 mm, 7-es méretű bevezetőlemezhez