

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2576.032

Műanyag fogantyúk

Állapot: 2025.06.08. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2576.032 - Műanyag fogantyúk elforduló zárakhoz

A normál zárbetét alternatívája, záróhenger-betéttel vagy anélkül. Alkalmazás az adott márka projektspecifikus anyagengedélyezési listái alapján.

Jellemzők

| | |
|--------------------------|--|
| Cikkszám | SZ 2576.032 |
| Kivitel | B |
| Termékleírás | A normál zárbetét alternatívája, biztonsági hengerbetéttel vagy anélkül. |
| Anyag | Üvegszállal erősített poliamidból készült ház Zárófül: műanyag Tömítés: PU Szorítóelem: acéllemez, horganyzott |
| Szín | RAL 9011 |
| Egységcsomag | Szállítás kulcs nélkül |
| Megjegyzés | Más zárszerkezetek külön rendelésre. |
| Megjegyzés a cikkszámhoz | E1 zár esetén a kulcs csak bezárt állapotban húzható ki. Ez azt jelenti, hogy szekrényenként csak egy 2576.032 műanyag fogantyú alkalmazható. Egy esetleges második elforduló zárhoz a 2533.000 műanyag fogantyú használható, amely zár nélküli. |
| Zár | Zárbetét: E1 zárszerkezet |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 0.05 |
| Bruttó tömeg | 0.076 |
| Vámtarifaszám | 39269097 |
| EAN | 4028177662421 |
| ETIM 9 | EC000327 |
| ETIM 8 | EC000327 |
| ECLASS 8.0 | 27409217 |