

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2576.032

Műanyag fogantyúk

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2576.032 - Műanyag fogantyúk elforduló zárakhoz

A normál zárbetét alternatívája, záróhenger-betéttel vagy anélkül. Alkalmazás az adott márka projektspecifikus anyagengedélyezési listái alapján.

Jellemzők

Cikkszám	SZ 2576.032
Kivitel	B
Termékleírás	A normál zárbetét alternatívája, biztonsági hengerbetéttel vagy anélkül.
Anyag	Üvegszállal erősített poliamidból készült ház Zárófül: műanyag Tömítés: PU Szorítóelem: acéllemez, horganyzott
Szín	RAL 9011
Egységcsomag	Szállítás kulcs nélkül
Megjegyzés	Más zárszerkezetek külön rendelésre.
Megjegyzés a cikkszámhoz	E1 zár esetén a kulcs csak bezárt állapotban húzható ki. Ez azt jelenti, hogy szekrényenként csak egy 2576.032 műanyag fogantyú alkalmazható. Egy esetleges második elforduló zárhoz a 2533.000 műanyag fogantyú használható, amely zár nélküli.
Zár	Zárbetét: E1 zárszerkezet
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,05 kg
Bruttó tömeg	0,076 kg
Vámtarifaszám	39269097
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217