

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2577.010**

**Műanyag fogantyúk**

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2577.010 - Műanyag fogantyúk elforduló zárakhoz

A normál zárbetét alternatívája, záróhenger-betéttel vagy anélkül. Alkalmazás az adott márka projektspecifikus anyagengedélyezési listái alapján.

## Jellemzők

Cikkszám	SZ 2577.010
Kivitel	A
Termékleírás	A normál zárbetét alternatívája, biztonsági hengerbetéttel vagy anélkül.
Anyag	Üvegszállal erősített poliamidból készült ház Zárófül: műanyag Tömítés: PU Szorítóelem: acéllemez, horganyzott
Szín	RAL 9011
Egységcsomag	Szállítás kulcs nélkül Műanyag fogantyú Tömítés Szorítóelem AX zárófül KX zárófül Rögzítőcsavar
Megjegyzés	Más zárszerkezetek külön rendelésre.
Megjegyzés a cikkszámhoz	E1 zár esetén a kulcs csak bezárt állapotban húzható ki. Ez azt jelenti, hogy szekrényenként csak egy 2577.010 műanyag fogantyú alkalmazható. Egy esetleges második elforduló zárhoz a 2533.100 műanyag fogantyú használható zár nélkül.
Zár	Zárbetét: E1 zárszerkezet
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,111 kg
Bruttó tömeg	0,111 kg
Vámtarifaszám	39269097

# Jellemzők

---

ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Termékleírás	SZ plastic handle for AX and KX, with lock insert E1

---