

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2583.100

## Tömítőkeret, moduláris

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2583.100 - Tömítőkeret, moduláris

Univerzális használatra minden felületen és falon, előszerelt kábelek és csatlakozódugós vezetékek bevezetéséhez. 24- ill. 16-pólusú csatlakozó-kikönnnyítésekre is szerelhető.

## Jellemzők

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Cikkszám                          | AX 2583.100   |
| Kivitel                           | 10 db kis tömítőbetéhez   |
| Termékleírás                      | Univerzális használatra minden felületen és falon, előszerelt kábelek és csatlakozódugós vezetékek bevezetéséhez. 24- ill. 16-pólusú csatlakozó-kikönnnyítésekre is szerelhető. |
| Anyag                             | Műanyag   |
| Szín                              | Fekete  |
| Egységcsomag                      | Tömítőkeret<br>Reteszelő keret  |
| Szükséges kivágás                 | 113,5 x 46 mm (24 pólusú)   |
| Méret                             | Szélesség: 153,08 mm<br>Mélység: 70,08 mm   |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 66   |
| Csomagolási egység                | 1 db  |
| Nettó tömeg                       | 0,13 kg   |
| Bruttó tömeg                      | 0,148 kg  |
| Vámtarifaszám                     | 39269097  |
| ETIM 9                            | EC000441  |
| ETIM 8                            | EC000441  |
| ECLASS 8.0                        | 27149109  |
| Termékleírás                      | SZ Tömítő keret, moduláris kábelbevezetőhöz, 113,5 x 46 (24-polig)  |

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UR + C-UR (recognized)