


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2584.000

Oszlopra történő rögzítés

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2584.000 - Oszlopra történő rögzítés KL, EB, BG, AE, KS és CS falಿ házakhoz

Kerek vagy négyszögletes oszlopokra történő megbízható és kényelmes rögzítéshez.



Jellemzők

Cikkszám	SZ 2584.000
Termékleírás	A kerek vagy négyszögletes oszlopokra történő megbízható és kényelmes rögzítéshez.
Alkalmazási területek	Az alábbi oszlopátmérőhöz: Ø 40-től 190 mm-ig Az alábbi oszlopátméretre: □ 50-től 150 mm-ig
Anyag	Profilsínek, szorítóprofil: acéllemez Feszítőpánt: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület	Profilsín, szorítóprofil: horganyzott
Egységcsomag	2 db profilsín, 600 mm hosszú 2 db feszítőpánt 4 db feszítő szögidom 4 db csavar és M8-as anyák, a szekrényre történő rögzítéshez 4 db szorítóprofil
Beépítési lehetőségek	600 mm széles szekrényhez készült a sínek hosszra vágásával vagy a házon készített kiegészítő furatokkal a gerenda rögzítése nagyobb és kisebb házakra is felszerelhető
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	1,78 kg
Bruttó tömeg	1,88 kg

Jellemzők

Vámtarifaszám	83024900
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	BILINCS SZEKRÉNY OSZLOPRA SZERELÉSÉHEZ